

分散染色用浸液

(Refractive Index Liquids)

分散染色法とは:

分散染色法はアスベスト繊維等の天然繊維状鉱物や人造鉱物繊維が共存した場合の測定法として、屈折率が光の波長によって変化する性質(分散)を利用して、試料中の粒子等を光学的に着色させて目的の粒子等を識別させる方法です。

米国のMcCRONE社(Cargille社製及びDRIMMC社製)より販売されている浸液を使用し、屈折率の異なる浸液(Refractive Index Liquids)を試料に滴下し、分散染色用の対物レンズを装着した顕微鏡により鏡検すると、分散染色が観察することができます。

Cargille社製		
屈折率(nD)	容量	定価(税別)
1.550 Eシリーズ*	1oz/本	お問い合わせ下さい。 *記載のない4oz、 16ozも取り扱い がございますの で、お問合せく ださい。
1.605 Eシリーズ*	1oz/本	
1.618 Eシリーズ*	1oz/本	
1.620 Eシリーズ*	1oz/本	
1.626 Eシリーズ*	1oz/本	
1.628 Eシリーズ*	1oz/本	
1.630 Eシリーズ*	1oz/本	
1.640 Eシリーズ*	1oz/本	
1.680 Bシリーズ*	1oz/本	
1.690 Bシリーズ*	1oz/本	
1.700 Eシリーズ*	1oz/本	



DRIMMC社製		
屈折率(nD)	容量	定価(税別)
1.550 HD-L	1oz/本	お問い合わせ下さい。
1.605 HD-L	1oz/本	
1.620 HD-L	1oz/本	
1.630 HD-L	1oz/本	
1.680 HD-L	1oz/本	
1.690 HD-L	1oz/本	
1.700 HD-L	1oz/本	



※御使用上のご注意 ・局所排気又は排気設備等のあるところで、必ずご使用下さい。

・直射日光の当たらない高温・多湿の場所をさけ、暗所等に保存して下さい。

・ご使用時には、25℃で観察できるよう顕微鏡用温度制御装置を利用するか、室温を25℃に保ってご使用下さい。

*ユーザー様への直送場合には別途送料(¥1,000-)を頂きます。

ご注文後、1週間過ぎてからのキャンセルにはキャンセル料(ご注文金額の20%)が発生します。

商品発送時は、十分に注意しておりますが、万が一不備があった場合には納品後1週間以内に弊社までご連絡下さい。

※性能及び外観、価格等予告なく変更することがあります。※本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

株式会社 ウェスト

〒243-0211

神奈川県厚木市三田2-10-10

TEL:046-241-4642 FAX:046-241-5612

URL: <https://www.fanda-wesst.com/wesst/>